

Varistar CP perforierte EMV-Stahltür, erdbebensicher, Mehr-Punkt-Verriegelung, glasierter Stahl, 1800 H, 800 B

KATALOGNUMMER

21630-771



EMV-Türen mit gutem Kontakt zum Rahmen und der Dichtung, um eine hohe Dämpfung zu erreichen.

Durch die Mehr-Punkt-Verriegelung wird der benötigte Anpressdruck der Tür erreicht, um die Elektronik EMV-mäßig abzuschirmen.

MERKMALE

Perforierte Stahltür mit Mehr-Punkt-Verriegelung für Erdbebensichere & EMV-Anwendungen

Öffnungswinkel 180°

Schwenkhebelgriff mit Druckknopf

PRODUKTMERKMALE

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Stahl

Produkttyp: Schaltschranktür

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE