

CPCI Serial R3.0-System mit steckbarem Netzteil, 4 HE, 9 Slot, mit Rear I/O

KATALOGNUMMER

24579-451



4-HE-CompactPCI-Serial R3.0-System, mit vertikalem Kartenkorb für neun 3-HE-Boards und ein steckbares 3-HE-Netzteil.

MERKMALE

System konform mit IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform mit PICMG CPCI-S.0 R3.0

Unterstützt PCIe Gen 4, 10 Gbase-T, S-ATA 3 und USB 3.2 Gen 2

Ethernet-Schnittstelle ist 10GBASE-KR- und 10GBASE-T-fähig und vorbereitet für 25GBASE-KR-

System mit vertikalem Kartenkorb. Für Boardformat 3 HE

Backplane 9 Slot, 3 HE CompactPCI Serial (Single-Star-Ethernet-Topologie), Systemslot links

Wärmeableitung durch 1-HE-Hot-Swap-Lüftereinheit

Nachrüstbarer Luftfilter

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 9

Typ: 19-Zoll-Schrankmontage

Typ Rückwandplatine: 3 U CompactPCI Serial mit Ethernet Star

Datenübertragung: PCIe Gen4

Strom pro Slot: 40W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von unten nach oben

Höhe Gestell: 4U

Netzteiltyp: (2) Netzteil mit Steckanschluss

Netzteil enthalten: Ja

Rear I/O: Ja

Entspricht: PICMG CPCI-S.0 R3.0

Tiefe: 275mm

Höhe: 177mm

Breite Gestell: 84HP

Breite Slot: 4HP

Systemslot: Links

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bevorzugte Typen können direkt ab Lager bestellt werden; andere Konfigurationen auf Anfrage.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE