

# 263HC Card-Lok mit hoher Klemmkraft

## KATALOGNUMMER

**A263HC-4.80T2**



Die Card Loks der Serie 263HC zeichnen sich insbesondere durch ein leichtes und schmales Profil aus, dass sich ideal für die Halterung von Leiterplatten in dicht bestückten Gehäusen eignet. Die Konstruktion mit Schaft sorgt für eine gleichmäßigere Klemmkraft über die gesamte Länge des Card Loks, während die Ausrichtung von Keil und Körper für eine einfachere Installation beibehalten wird.

⚠ **WARNUNG:** Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Profil 6,35 mm (0,250 Zoll) x 7,44 mm (0,293 Zoll)

Für Cold-Wall Anwendung

Schraubverriegelung

Max. Erweiterung 8,89 mm (0,350 Zoll)

Länge 96,5 mm (3,80-Zoll) bis 172,7 mm (6,80-Zoll), 12,7 mm (0,5-Zoll) schrittweise

Flexible Montageoptionen

Erhältlich in den Oberflächenausführungen schwarz eloxiert, schwarz harteloxiert, oder chemisch vernickelt

Gewicht 1,07 g/cm (0,096 oz./")

Durchschnittliche Klemmkraft (4,80 Zoll, schwarz eloxiert) = 911 lbs

5 Segment/ Keile, Konstruktion mit Schaft

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Leiterplattenhalterung

Material: Aluminium

Typ: Mit Welle, hohe Klemmkraft

Wärmeleistung: Beste:r/s

Profil: 6.35 x 7.44 mm

Klemmkraft: 272kgf

Spaltbreite: PCB + (8.0 - 8.9 mm)

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

▲

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE