

# EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, Heavy, schirmbar mit EMV-Dichtung, Frontgriff

Ungeschirmter Baugruppenträger für Backplane-Montage, schwere Ausführung mit tox-kaltgeschweißten Seitenwänden und Frontgriff.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Baugruppenträger mit Seitenwand Typ H („heavy“), Der 19-Zoll-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getox – kaltgeschweißt)

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen

Modulschiene vom Typ „Heavy“

Schock- und vibrationsfest bis zu 5 g

IP 20 gemäß IEC 60529.

Schock- und vibrationsgeprüft nach den Normen der Deutschen Bahn BN 411002, BN 411003

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Einbaulast bis 15 kg

Ausführung mit Frontgriffe (abgewinkelte Form für einfacheren Zugriff auf die 19" Befestigungsschrauben)

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Oberfläche:</b>	Eloxiert; Passiviert
<b>EMV-Schirmung:</b>	Nein
<b>Produkttyp:</b>	Baugruppenträger/Einschub

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Typ EMV-Dichtung
24567-161	3U	175mm	1	Rückwandplatte	160mm	Edelstahl
24567-162	3U	235mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm	Edelstahl
24567-163	3U	295mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm	Edelstahl
24567-164	3U	355mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Edelstahl
24567-461	6U	175mm	1	Rückwandplatte	160mm	Edelstahl
24567-462	6U	235mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm	Edelstahl
24567-463	6U	295mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm	Edelstahl
24567-464	6U	355mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Edelstahl

Table 2/3

Katalognummer	Schock- und Vibrationstoleranz	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	Breite Gestell	Statische Last
24567-161	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-162	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-163	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

Katalognummer	Schock- und Vibrationstoleranz	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	Breite Gestell	Statische Last
24567-164	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-461	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-462	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-463	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-464	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

Table 3/3

Katalognummer	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
24567-161	RoHS	No
24567-162	RoHS, DB	No
24567-163	DB, RoHS	No
24567-164	RoHS, DB	No
24567-461	DB, RoHS	No
24567-462	RoHS, DB	No
24567-463	RoHS, DB	No
24567-464	RoHS, DB	No

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**