

EuropacPRO 19"-Baugruppenträgersatz DIN Steckverbinder, für Gleitschienenmontage, schirmbar mit EMV-Dichtung



Nicht abgeschirmter Baugruppenträger für die DIN-Steckverbinder-Montage EN 60603-2, Baugruppenträger kann auf Gleitschienen montiert werden, um den Baugruppenträger in einem Schrank einzubauen

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Baugruppenträger mit Seitenplatte Typ F („flexibel“), 19"-Halterung mit Einkerbung für die Gleitschienenmontage.

Einbaulast bis 11 kg

Baugruppenträger kann mit Gleitschienen verwendet werden.

Modulschienen, hinten, für Steckverbindermontage (IEC 60603-2/DIN 41612)

Gewindestreifen, vormontiert

SPEZIFIKATIONEN

Statische Last:	11kg
EMV-Schirmung:	Nein
Produkttyp:	Baugruppenträger/Einschub

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Typ EMV-Dichtung
24553-192	3U	235mm	1	DIN-Steckverbinder	160mm, 220mm	Edelstahl
24553-193	3U	295mm	1	DIN-Steckverbinder	160mm, 220mm, 280mm	Edelstahl
24553-194	3U	355mm	1	DIN-Steckverbinder	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Edelstahl
24553-492	6U	235mm	1	DIN-Steckverbinder	160mm, 220mm	Edelstahl
24553-493	6U	295mm	1	DIN-Steckverbinder	160mm, 220mm, 280mm	Edelstahl
24553-494	6U	355mm	1	DIN-Steckverbinder	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Edelstahl

Table 2/3

Katalognummer	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	Oberfläche	Material	Breite Gestell
24553-192	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24553-193	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert		84HP
24553-194	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert		84HP
24553-492	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert		84HP
24553-493	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert		84HP
24553-494	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert		84HP

Table 3/3

Katalognummer	Schnelles Schiff
24553-192	No

Katalognummer	Schnelles Schiff
24553-193	No
24553-194	No
24553-492	No
24553-493	No
24553-494	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE