

Frontplatten, Flach, Mit Schlitz für EMV-Dichtung aus Edelstahl



Frontplatte, flach, mit Schlitz für EMV-Dichtung aus Edelstahl.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Flache, ungeschirmte Frontplatte, Aluminium, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig

Schirmung durch Edelstahl-Dichtung

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe:	2.5mm
Höhe Gestell:	4U
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte
Typ:	Frontplatte ohne Griff
EMV-Schirmung:	Nein (nachrüstbar)

Table 1/2

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Typ EMV-Dichtung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
---------------	----------------	---------------------	-------------	------------------	-------------------	----------------------

30846-681	42HP	1	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert	Leitend
30846-682	63HP	1	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert	Leitend

Table 2/2

Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	Höhe	Breite	Schnelles Schiff
30846-681	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	172.9mm	213mm	No
30846-682	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	172.9mm	319.7mm	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE