

Kopfstücke für Führungsschienen, PC



Kunststoffendstücke für individuelle mehrteilige Führungsschienen mit Kunststoff- oder Aluminium-Extrusionsmittelstück. Vefügar als Typ Standard oder Typ Zubehör

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Führungsschienen Endstücke (PC) Typ Zubehör, mehrteilige Version. Mittelteil wahlweise aus Al oder Kunststoff

Verbesserte Brandschutzeigenschaften, erfüllt EN 45545-2 Anforderungen R22, R23 und R24 mit HL3

„Halogenfrei“, nach IEC 61249-2-21

Mitteleleil aus AL ist für alle Standard PCB Längen verfügbar 160, 220, 280 , 340mm und für alle anderen Längen in der 1000 mm Version

Können an Modulschienen (Al-Profil) oder an 1,5 mm dicke Stahlblechprofilen befestigt werden

Können bei höheren Stoß- und Vibrationsanforderungen auch verschraubt werden

Für den leitenden Kontakt zwischen Leiterplatte und Horizontalschiene ist ein optionaler ESD-Clip erhältlich

SPEZIFIKATIONEN

Passt zu:	Baugruppenträger; Gehäuse; Einschub
Produktfamilie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Material:	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Produkttyp:	Schienenendstück

Table 1/1

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Entspricht	Typ	Verpackungseinheit	Nutbreite	Schnelles Schiff
---------------	---------------------	------------	-----	--------------------	-----------	------------------

64568-018	1	EN 45545-2	Zubehör	Paar	2.5	No
64568-004	1	EN 45545-2	Norm	Paar	2	No
64568-014	1	EN 45545-2	Norm	Paar	2.5	No
64568-093	1	EN 45545-2	Kodierkeil	Paar	2.5	No
64568-094	1	EN 45545-2	Kodierkeil	Paar	2.5	No
64568-095	1	EN 45545-2	Kodierkeil	Paar	2.5	No
64568-008	1	EN 45545-2	Zubehör	Paar	2	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE