


MultipacPRO 19"-Einschub, Aluminium, vorbereitet für die Montage von Euroboards



Dieser 19"-Einschub ist ein Baugruppenträger, welcher den horizontalen Einbau von Leiterplatten oder den Einbau ungenormter Komponenten erlaubt, wie etwa Transformatoren oder anderes schweres Zubehör, welches in der Regel auf einer Einschubplatte montiert wird. Diese Ausführung ist für eine horizontale Leiterplattenmontage vorgesehen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Aluminium

Rückwand zur einfachen Bearbeitung abnehmbar

IP 20 gemäß IEC 60529

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Modifikationen wie Ausbrüche, verschiedene Farben oder Abmessungen möglich

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -105

EMV-Schirmung: ca. 20 dB(A) bei 2 GHz ohne Abschirmmaterial. > 40 dB(A) bei 1 GHz mit zusätzlicher Edelstahldichtung zwischen der Frontplatte und dem Gehäusekörper

Abdeckung und Bodenplatte mit Bohrungen für die horizontale Montage von Euroboards (Leiterplatten)

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Produktfamilie:	MultipacPRO
EMV-Schirmung:	Nein (nachrüstbar)

Typ: Massiv
Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Nutzbare Breite	Befestigung	Entspricht	Schnelles Schiff
20860-641	1U	220mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-105	No
20860-642	1U	280mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-105	No
20860-645	2U	280mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontgriffe bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE