

Schrank Novastar mit Glastür und Rückwand



Schränke mit Aluminiumrahmen und ansprechendem Design, ideal für allgemeine Elektronik, Messtechnik-, Audio-/Video- und Rundfunkanwendungen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Schutzart IP 20

Schrankbreite nur 553 mm

Innenliegende Verkleidungsteile

Alle Holme (vorne und hinten) mit 19-Zoll-Lochung

Gestell verschraubt, Druckgussrahmen mit Aluminiumprofilen

Mit Rauchglastür und Rückwand

Gestell verschraubt, aus Druckgussrahmen und Aluminiumprofilen

Mit Rauchglastür und Rückwand

SPEZIFIKATIONEN

Rahmenmaterial:	Aluminium
Material:	Aluminium; Stahl
Produkttyp:	Schaltschrank
Entspricht:	IEC 60529; IEC 60297-3-100
Schutzart:	IP20

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Rahmenfarbe	Höhe	Rahmenfarbcode	Verkleidungsmaterial	Breite
15230-019	12U	Schwarzgrau	589mm	RAL 7021	Stahl	553mm
15230-020	16U	Schwarzgrau	767mm	RAL 7021	Stahl	553mm
15230-021	20U	Schwarzgrau	945mm	RAL 7021	Stahl	553mm
15230-022	38U	Schwarzgrau	1745mm	RAL 7021	Stahl	553mm
15230-023	38U	Schwarzgrau	1745mm	RAL 7021	Stahl	553mm
15230-024	43U	Schwarzgrau	1967mm	RAL 7021	Stahl	553mm
15230-025	43U	Schwarzgrau	1967mm	RAL 7021	Stahl	553mm
16230-019	12U	Schwarzgrau	589mm	RAL 7021	Stahl	553mm
16230-020	16U	Schwarzgrau	767mm	RAL 7021	Stahl	553mm
16230-021	20U	Schwarzgrau	945mm	RAL 7021	Stahl	553mm
16230-022	38U	Schwarzgrau	1745mm	RAL 7021	Stahl	553mm
16230-023	38U	Schwarzgrau	1745mm	RAL 7021	Stahl	553mm
16230-024	43U	Schwarzgrau	1967mm	RAL 7021	Stahl	553mm
16230-025	43U	Schwarzgrau	1967mm	RAL 7021	Stahl	553mm

Table 2/3

Katalognummer	Verkleidungsfarbe	Tiefe	Statische Last	Verkleidungsfarbcode	Anzahl Verpackungen	Oberfläche
15230-019	Schwarzgrau	600mm	200kg	RAL 7021	1	Pulverbeschichtet
15230-020	Schwarzgrau	600mm	200kg	RAL 7021	1	Pulverbeschichtet

Katalognummer	Verkleidungsfarbe	Tiefe	Statische Last	Verkleidungsfarbcode	Anzahl Verpackungen	Oberfläche
15230-021	Schwarzgrau	600mm	200kg	RAL 7021	1	Pulverbeschichtet
15230-022	Schwarzgrau	600mm	400kg	RAL 7021	1	Pulverbeschichtet
15230-023	Schwarzgrau	800mm	400kg	RAL 7021	1	Pulverbeschichtet
15230-024	Schwarzgrau	600mm	400kg	RAL 7021	1	Pulverbeschichtet
15230-025	Schwarzgrau	800mm	400kg	RAL 7021	1	Pulverbeschichtet
16230-019	Lichtgrau	600mm	200kg	RAL 7035	1	Pulverbeschichtet
16230-020	Lichtgrau	600mm	200kg	RAL 7035	1	Pulverbeschichtet
16230-021	Lichtgrau	600mm	200kg	RAL 7035	1	Pulverbeschichtet
16230-022	Lichtgrau	600mm	400kg	RAL 7035	1	Pulverbeschichtet
16230-023	Lichtgrau	800mm	400kg	RAL 7035	1	Pulverbeschichtet
16230-024	Lichtgrau	600mm	400kg	RAL 7035	1	Pulverbeschichtet
16230-025	Lichtgrau	800mm	400kg	RAL 7035	1	Pulverbeschichtet

Table 3/3

Katalognummer	Schnelles Schiff
15230-019	No
15230-020	No
15230-021	No
15230-022	No
15230-023	No

Katalognummer	Schnelles Schiff
15230-024	No
15230-025	No
16230-019	No
16230-020	No
16230-021	No
16230-022	No
16230-023	No
16230-024	No
16230-025	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE