

Netzteil 19" AC/DC-Linearregler, Single

Linearregler für Anwendungen, die einen sehr niedrigen Rauschpegel an den Ausgängen benötigen.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

1 Ausgangsspannung

Hohe Regelgenauigkeit, geringe Restwelligkeit und sehr störungsarm

Netzeingangsspannung 230 VAC (mit Netzspannungsumrüstkit auf 115 VAC umstellbar).

Für Medizinanwendungen geeignet (8 mm Sicherheitsabstände)

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Eingangsspannung AC	Strom	Anzahl Ausgangsspannungen	Spannung 1	Strom 1
13105-004	19-Zoll-Linearregler	230V	16W	1	24V	0.6A
13105-003	19-Zoll-Linearregler	230V	15W	1	15V	1A
13105-001	19-Zoll-Linearregler	230V	8W	1	5V	1.5A

Katalognummer	Typ	Eingangsspannung AC	Strom	Anzahl Ausgangsspannungen	Spannung 1	Strom 1
13105-002	19-Zoll-Linearregler	230V	13W	1	12V	1.1A
13105-006	19-Zoll-Linearregler	230V	20W	1	5V	4A
13105-007	19-Zoll-Linearregler	230V	31W	1	12V	2.8A
13105-008	19-Zoll-Linearregler	230V	33W	1	15V	2.2A
13105-009	19-Zoll-Linearregler	230V	36W	1	24V	1.5A
13105-011	19-Zoll-Linearregler	230V	30W	1	5V	6A
13105-012	19-Zoll-Linearregler	230V	50W	1	12V	4.2A
13105-013	19-Zoll-Linearregler	230V	53W	1	15V	3.5A
13105-014	19-Zoll-Linearregler	230V	60W	1	24V	2.5A

Table 2/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zertifizierung	Schnelles Schiff
13105-004	3U	6HP	171.93mm	1	CE, EN 62368-1, RoHS	No
13105-003	3U	6HP	171.93mm	1	RoHS, CE, EN 62368-1	No
13105-001	3U	6HP	171.93mm	1	RoHS, CE, EN 62368-1	No
13105-002	3U	6HP	171.93mm	1	CE, EN 62368-1, RoHS	No
13105-006	3U	10HP	171.93mm	1	RoHS, CE	No
13105-007	3U	10HP	171.93mm	1	CE, RoHS	No
13105-008	3U	10HP	171.93mm	1	RoHS, CE	No

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zertifizierungen	Schnelleschiff
13105-009	3U	10HP	171.93mm	1	CE, RoHS	No
13105-011	3U	14HP	171.93mm	1	RoHS, CE	No
13105-012	3U	14HP	171.93mm	1	CE, RoHS	No
13105-013	3U	14HP	171.93mm	1	RoHS, CE	No
13105-014	3U	14HP	171.93mm	1	CE, RoHS	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte bitte separat bestellen.

Ausgangsdaten bei Ta= 0 ... 50 °C.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE