

Netzteil 19" AC/DC-Linearregler, Triple

Linearregler für Anwendungen, die einen sehr niedrigen Rauschpegel an den Ausgängen benötigen.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

3 Ausgangsspannungen, galvanisch getrennt

Hohe Regelgenauigkeit, Geringe Restwelligkeit und sehr störungsarm

Netzeingangsspannung 230 VAC (mit Netzspannungsumrüstkit auf 115 VAC umstellbar)

Für Medizinanwendungen geeignet (8 mm Sicherheitsabstände)

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Eingangsspannung AC	Strom	Anzahl Ausgangsspannungen	Spannung 1	Strom 1
13105-051	19-Zoll-Linearregler	230V	8W	3	5V	0.5A
13105-052	19-Zoll-Linearregler	230V	20W	3	5V	1.5A
13105-053	19-Zoll-Linearregler	230V	39W	3	5V	3A

Table 2/3

Katalognummer	Spannung 2	Strom 2	Spannung 3	Strom 3	Höhe Gestell	Breite Gestell
13105-051	12V	0.2A	12V	0.2A	3U	6HP
13105-052	12V	0.5A	12V	0.5A	3U	10HP
13105-053	12V	1A	12V	1A	3U	14HP

Table 3/3

Katalognummer	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
13105-051	171.93mm	1	RoHS, CE, EN 62368-1	No
13105-052	171.93mm	1	CE, RoHS	No
13105-053	171.93mm	1	RoHS, CE	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte bitte separat bestellen.

Ausgangsdaten bei $T_a = 0 \dots 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE