

Netzteil 19" AC/DC Maxpower 100 W, Single, Einstellbar



19"-Netzteil mit H15 Steckverbinder für lüfterlose Anwendungen. Mit AC-Weitbereichseingang und einer einzigen, einstellbaren Ausgangsspannung.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Großer Eingangsspannungsbereich von 90-264 VAC und 100-360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC)

1 Ausgangsspannung

Signalisierung: Ausgangsspannung OK

Großer Einstellbereich der Ausgangsspannung

Integrierte Entkopplungsdiode für Redundanzbetrieb

Aktiver Current Share Bus (CSB)

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Eingangsspannung AC	Eingangsspannung DC	Strom	Anzahl Ausgangsspannungen	Spannung 1
13100-134	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 264V		102W	1	16V

Katalognummer	Typ	Eingangsspannung AC	Eingangsspannung DC	Strom	Anzahl Ausgangsspannungen	Spannung 1
13100-133	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 264V	100 – 360V	100W	1	4.5V

Table 2/2

Katalognummer	Strom 1	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
13100-134	3.4A	3U	6HP	171.93mm	1	No
13100-133	5.9A	3U	6HP	171.93mm	1	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte bitte separat bestellen.

Ausgangsdaten bei einer Netzspannung von 190 V AC, Ta= 0 ... 50 °C.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE