

Netzteil 19" AC/DC Slimpower Pro, 31 .. 46 W



19"-Netzteil mit H15 Steckverbinder für lüfterlose Anwendungen. Mit AC-Weitbereichseingang und einer Ausgangsspannung.

MERKMALE

Großer Eingangsspannungsbereich 85-253 VAC und 120-358 VDC

1 Ausgangsspannung mit geringen Interferenzen (geringe Restwelligkeit <25 mVPP)

Signalisierung: Ausgangsspannung OK

Breite nur 3 HP (15,24 mm)

Integrierte Entkoppeldiode für Redundanzbetrieb (aktivierbar)

Passiver Current Share Betrieb

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Eingangsspannung AC	Eingangsspannung DC	Strom	Anzahl Ausgangsspannungen	Spannung 1
13100-178	19-Zoll-Schaltnetzteil	85 – 253V	120 – 358V	42W	1	15V
13100-177	19-Zoll-Schaltnetzteil	85 – 253V	120 – 358V	42W	1	12V
13100-176	19-Zoll-Schaltnetzteil	85 – 253V	120 – 358V	31W	1	5V
13100-179	19-Zoll-Schaltnetzteil	85 – 253V	120 – 358V	46W	1	24V

Table 2/2

Katalognummer	Strom 1	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
13100-178	2.8A	3U	3HP	1	No
13100-177	3.5A	3U	3HP	1	No
13100-176	6.2A	3U	3HP	1	No
13100-179	1.9A	3U	3HP	1	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte Teil des Lieferumfangs

Daten bei Ta= -25 ... 50 °C.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE