

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland® Anschluss



Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit UTE-Ausgängen integriert werden. Der Wieland-Anschluss ermöglicht die einfache Kombination mit verschiedenen Netzkabeln.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Eingang mit Wieland® GST 18-Stecker

Einbauhöhe 1 HE

Gemäß IEC 60320

Horizontale oder vertikale Montage

Ausgang mit IEC 60320 C13-Buchsen

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

SPEZIFIKATIONEN

Länge:	438.5mm
Material:	Aluminium; Polyamid
Produkttyp:	Buchsenleiste

Table 1/2

Katalognummer	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Steckdosen mit Schalter	Spannung AC	Funktion	Anzahl Verpackungen
---------------	------------	----------------	-------------------------	-------------	----------	---------------------

60110-351	IEC C13	6	Nein	230V	Überstromschutz	1
60110-350	IEC C13	6	Nein	230V	Überstromschutz	1
60110-340	IEC C13	12	Nein	230V		1
60110-349	IEC C13	6	Nein	230V	Überstromschutz	1
60110-342	IEC C13	12	Nein	230V		1
60110-341	IEC C13	12	Nein	230V		1

Table 2/2

Katalognummer	Farbe	Tiefe	Oberfläche	Schnelles Schiff
60110-351	Rot	44mm	Eloxiert	No
60110-350	Schwarz	44mm	Eloxiert	No
60110-340	Grau	44mm	Eloxiert	No
60110-349	Grau	44mm	Eloxiert	No
60110-342	Rot	44mm	Eloxiert	No
60110-341	Schwarz	44mm	Eloxiert	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE