

Teleskopschienen, Universal, schwerlastfähig, 2 HE



Teleskopschienen mit 10 bis 100 kg Tragkraft, >100 % Auszugslänge und mit seitlicher Montagemöglichkeit auf 19 Zoll. Robuste Teleskop-Gleitschienen – geeignet für die Installation von 19-Zoll-Einschüben in Servergehäuse aus unserem Produktportfolio. Aufgrund der äußerst robusten Konstruktion und der hohen Tragfähigkeit können die Teleskopschienen auch bei sehr schweren Gehäusen eingesetzt werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Statische Traglast pro Paar von 72-100 kg

Montage seitlich an den 19-Zoll-Holmen (19-Zoll-Ebene bleibt frei zur Befestigung des Auszugs/Schubfachs)

Endanschlag gedämpft

Auszugslänge > 100 %

Schienenbreite k = 19,1 mm, max. Einbaubreite des Auszugs/Schubfachs w = 411 mm

SPEZIFIKATIONEN

Material: Stahl
Produkttyp: Teleskopschiene
Oberfläche: Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Länge	Anzahl Verpackungen	Statische Last	Typ	Schnelles Schiff
---------------	-------	---------------------	----------------	-----	------------------

20110-190	300mm	2	77kg	Universell	No
20110-193	450mm	2	94kg	Universell	No
20110-192	400mm	2	88kg	Universell	No
20110-194	500mm	2	100kg	Universell	No
20110-195	550mm	2	94kg	Universell	No
20110-191	350mm	2	83kg	Universell	No
20110-196	600mm	2	88kg	Universell	No
20110-198	700mm	2	72kg	Universell	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Zur Montage auf der 19-Zoll-Ebene bitte Montagematerial separat bestellen.

Universal-Teleskopschienen können auch ohne zusätzliche Komponenten in nicht standardisierten Anwendungen montiert werden, also auch in anderen als 19-Zoll Schränken.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE