

Varistar CP EMC Schrank, IP55



Varistar: Äußerst vielseitiger, robuster Elektronikschrank mit geschweißtem Stahlrahmen und einer Vielzahl verfügbarer Funktionen, darunter Staub- und Feuchtigkeitsschutz (IP 20 und IP 55), Kühloptionen von Lüftern bis zu 40-kW-Luft-Wasser-Kaltwassersätzen, Erschütterungen, Vibrations- und Erdbebenfestigkeit bis NEBS GR-63-CORE Bellcore Zone 4 und branchenführende Hochfrequenz-/elektromagnetische (RFI / EMI) Abschirmung von 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (geprüft nach IEC 61587-3).

MERKMALE

Schirmdämpfung 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (getestet nach IEC 61587-3)

Schirmung 30 dB bei 18 GHz, (geprüft nach EN 61000-5-7) mit EN45545 Dichtungen

Schutzart IP 55

Statische Traglast 1600 kg

Türen mit 4-Punkt-Verriegelung und verschraubten Seitenwänden

Seiten- und Rückwände können von einer Person montiert werden

SPEZIFIKATIONEN

Statische Last:	1600kg
Produkttyp:	Schaltschrank
Schutzart:	IP55
Verkleidungsfarbcode:	RAL 7021
Rahmenmaterial:	Stahl

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Rahmenfarbe	Breite	Rahmenfarbcode	Kabeleinführung
10630-044	42U	2000mm	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021	Ja
10630-043	42U	2000mm	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021	Nein

Table 2/3

Katalognummer	Verkleidungsmaterial	Tiefe	Verkleidungsfarbe	Anzahl Verpackungen	Entspricht	Oberfläche
10630-044	Stahl	800mm	Schwarzgrau	1	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet
10630-043	Stahl	800mm	Schwarzgrau	1	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet

Table 3/3

Katalognummer	Material	Schnelles Schiff
10630-044	Stahl	No
10630-043	Stahl	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Weitere Abmessungen und Ausführungen sind auf ServicePLUS EMC erhältlich. Sockel bitte separat bestellen. Für den Einbau von Fachböden und Gleitschienen ist ein weiteres paar Winkelprofile notwendig.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE