

Varistar CP IP 20 Schrank, Glas-Fronttür, geschlossene Tür hinten



Varistar: Äußerst vielseitiger, robuster Elektronikschrank mit geschweißtem Stahlrahmen und einer Vielzahl verfügbarer Funktionen, darunter Staub- und Feuchtigkeitsschutz (IP 20 und IP 55), Kühloptionen von Lüftern bis zu 40-kW-Luft-Wasser-Kaltwassersätzen, Erschütterungen, Vibrations- und Erdbebenfestigkeit bis NEBS GR-63-CORE Bellcore Zone 4 und branchenführende Hochfrequenz-/elektromagnetische (RFI / EMI) Abschirmung von 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (geprüft nach IEC 61587-3).

MERKMALE

Schutzart IP 20

Mit Glas-Fronttür

Tür mit 1-Punkt-Verriegelung, Seitenwände mit Schnellverschluss

Statische Traglast 1600 kg

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank

Schutzart: IP20

Material: Stahl

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Rahmenfarbe	Breite	Rahmenfarbe	Verkleidungsmaterial
10630-040	42U	2000mm	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021	Stahl
10630-038	38U	1800mm	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021	Stahl

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Rahmenfarbe	Breite	Rahmenfarbcode	Verkleidungsmaterial
10630-039	42U	2000mm	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021	Stahl
10630-037	38U	1800mm	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021	Stahl

Table 2/3

Katalognummer	Tiefe	Verkleidungsfarbe	Anzahl Verpackungen	Verkleidungsfarbcode	Entspricht	Oberfläche
10630-040	600mm	Schwarzgrau	1	RAL 7021	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-1	Pulverbeschichtet
10630-038	800mm	Schwarzgrau	1	RAL 7021	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-1	Pulverbeschichtet
10630-039	600mm	Schwarzgrau	1	RAL 7021	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-1	Pulverbeschichtet
10630-037	600mm	Schwarzgrau	1	RAL 7021	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-1	Pulverbeschichtet

Table 3/3

Katalognummer	Rahmenmaterial	Statische Last	Schnelles Schiff
10630-040	Stahl	1600kg	No
10630-038	Stahl	1600kg	No
10630-039	Stahl	1600kg	No
10630-037	Stahl	1600kg	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Schwenkhebelgriff kann später an der Türen angebracht werden.

Weitere Abmessungen und Ausführungen sind auf ServicePLUS EMC erhältlich. Sockel bitte separat bestellen. Für den Einbau von Fachböden und Gleitschienen ist ein weiteres paar Winkelprofile notwendig.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE