

Varistar CP Seitenwand, Geteilt, Geschraubt



Verschrauben Sie die zweiteiligen Seitenwände, um die Höhe des Varistar CP-Schranks abzudecken.

MERKMALE

Stahl, 1 mm

2- geteilte Seitenwand ohne Erdungssatz

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellplatte

Schutzart: IP20

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-052	42U	2000mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-058	52U	2450mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-060	52U	2450mm	1200mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-059	52U	2450mm	1100mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-053	42U	2000mm	1100mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-054	42U	2000mm	1200mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-056	47U	2200mm	1100mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-057	47U	2200mm	1200mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-055	47U	2200mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2				
Katalognummer	Oberfläche	Material	Typ	Schnelles Schiff
21630-052	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-058	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-060	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-059	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-053	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-054	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-056	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-057	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-055	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE