

Varistar CP Stahltür, perforiert mit 1-Punkt-Verriegelung



Perforierte Varistar CP-Stahltür, IP 20 mit 1-Punkt-Verriegelung.

MERKMALE

Perforierte Stahltür mit Einpunktverriegelung für IP-20-Schutzklasse.

Öffnungswinkel 180°

Schlüsselschild

Schlüsselschild

Schlüsselschild

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschranktür

Schutzart: IP20

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Verriegelungstyp	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-507	24U	1200mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-408	24U	1200mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-508	24U	1200mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Verriegelungstyp	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-409	24U	1200mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-509	29U	1400mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-410	29U	1400mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-510	29U	1400mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-411	29U	1400mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-511	33U	1600mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-412	33U	1600mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-512	33U	1600mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-413	33U	1600mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-513	38U	1800mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-414	38U	1800mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-514	38U	1800mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-415	38U	1800mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-515	42U	2000mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-006	42U	2000mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-516	42U	2000mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-013	42U	2000mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-517	47U	2200mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Verriegelungstyp	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-007	47U	2200mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-518	47U	2200mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-014	47U	2200mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-008	52U	2450mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-015	52U	2450mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau

Table 2/2

Katalognummer	Farbcode	Entspricht	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
21630-507	RAL 7021	IEC 61587-1	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-408	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-508	RAL 7021	IEC 61587-1	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-409	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-509	RAL 7021	IEC 61587-1	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-410	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-510	RAL 7021	IEC 61587-1	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-411	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-511	RAL 7021	IEC 61587-1	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-412	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-512	RAL 7021	IEC 61587-1	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-413	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No

Katalognummer	Farbcode	Entspricht	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
21630-513	RAL 7021	IEC 61587-1	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-414	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-514	RAL 7021	IEC 61587-1	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-415	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-515	RAL 7021	IEC 61587-1	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-006	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-516	RAL 7021	IEC 61587-1	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-013	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-517	RAL 7021	IEC 61587-1	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-007	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-518	RAL 7021	IEC 61587-1	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-014	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-008	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No
21630-015	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahltür, perforiert	Varistar CP	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

24 HE - 33 HE IP20 Türen haben 2 Scharniere, 38 HE - 52 HE IP20 Türen haben 3 Scharniere, um robuste IP20 Schließstrukturen für größere Schränke zu gewährleisten

Bitte bestellen Sie den Hebelgriff 24630003 und das DIN-Schloss separat, wenn Sie den Hebelgriff des 1333-DIN-Schlusses ersetzen möchten.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE