

Varistar CP Stahltür, perforiert, Mehrpunkt-Verriegelung



EMV-Türen mit gutem Kontakt zum Rahmen und der Dichtung, um eine hohe Dämpfung zu erreichen.

Durch die 4-Punkt-Verriegelung wird der benötigte Anpressdruck der Tür erreicht, um die Elektronik EMV-mäßig abzuschirmen.

MERKMALE

Perforierte Tür mit 4-Punkt-Verriegelung für EMV-Anwendungen

Innen verzinkt

Öffnungswinkel 180°

Schwenkhebelgriff mit Druckknopf

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschranktür

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Oberfläche	Verriegelungstyp
21630-533	24U	1200mm	600mm	1	Pulverbeschichtet	3-Punkt-Verriegelung
21630-534	24U	1200mm	800mm	1	Pulverbeschichtet	3-Punkt-Verriegelung
21630-535	29U	1400mm	600mm	1	Pulverbeschichtet	3-Punkt-Verriegelung
21630-536	29U	1400mm	800mm	1	Pulverbeschichtet	3-Punkt-Verriegelung

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Oberfläche	Verriegelungstyp
21630-537	33U	1600mm	600mm	1	Pulverbeschichtet	4-Punkt-Verriegelung
21630-538	33U	1600mm	800mm	1	Pulverbeschichtet	4-Punkt-Verriegelung
21630-539	38U	1800mm	600mm	1	Pulverbeschichtet	4-Punkt-Verriegelung
21630-540	38U	1800mm	800mm	1	Pulverbeschichtet	4-Punkt-Verriegelung
21630-541	42U	2000mm	600mm	1	Pulverbeschichtet	4-Punkt-Verriegelung
21630-542	42U	2000mm	800mm	1	Pulverbeschichtet	4-Punkt-Verriegelung
21630-543	47U	2200mm	600mm	1	Pulverbeschichtet	5-Punkt-Verriegelung
21630-544	47U	2200mm	800mm	1	Pulverbeschichtet	5-Punkt-Verriegelung

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Schnelles Schiff
21630-533	Stahltür, perforiert	No
21630-534	Stahltür, perforiert	No
21630-535	Stahltür, perforiert	No
21630-536	Stahltür, perforiert	No
21630-537	Stahltür, perforiert	No
21630-538	Stahltür, perforiert	No
21630-539	Stahltür, perforiert	No
21630-540	Stahltür, perforiert	No
21630-541	Stahltür, perforiert	No

Katalognummer	Typ	Schnelles Schiff
21630-542	Stahltür, perforiert	No
21630-543	Stahltür, perforiert	No
21630-544	Stahltür, perforiert	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE