

Varistar CP Teleskop-Kippschutz

Ausziehbarer Kippschutz zur Wahrung des Gleichgewichts mit maximal 150 kg bei Vollauszug. Seitliches und hinteres Kabelmanagement möglich.



MERKMALE

Ausziehbarer Kippschutz mit max. 150 kg Belastung bei Vollauszug

Seitliche und rückseitige Kabeleinführung möglich.

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellsockel

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
24630-085	100mm	600mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-087	200mm	600mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-044	100mm	600mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-050	200mm	600mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-045	100mm	600mm	1100mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-051	200mm	600mm	1100mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
24630-046	100mm	600mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-052	200mm	600mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-086	100mm	800mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-088	200mm	800mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-047	100mm	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-053	200mm	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-048	100mm	800mm	1100mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-054	200mm	800mm	1100mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-049	100mm	800mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-055	200mm	800mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Typ	Schnelles Schiff
24630-085	Pulverbeschichtet	Kippschutz	No
24630-087	Pulverbeschichtet	Kippschutz	No
24630-044	Pulverbeschichtet	Kippschutz	No
24630-050	Pulverbeschichtet	Kippschutz	No
24630-045	Pulverbeschichtet	Kippschutz	No
24630-051	Pulverbeschichtet	Kippschutz	No
24630-046	Pulverbeschichtet	Kippschutz	No

Katalognummer	Oberfläche	Typ	Schnelles Schiff
24630-052	Pulverbeschichtet	Kippschutz	No
24630-086	Pulverbeschichtet	Kippschutz	No
24630-088	Pulverbeschichtet	Kippschutz	No
24630-047	Pulverbeschichtet	Kippschutz	No
24630-053	Pulverbeschichtet	Kippschutz	No
24630-048	Pulverbeschichtet	Kippschutz	No
24630-054	Pulverbeschichtet	Kippschutz	No
24630-049	Pulverbeschichtet	Kippschutz	No
24630-055	Pulverbeschichtet	Kippschutz	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nur in Verbindung mit Sockel oder fahrbarem Sockel zu verwenden.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE