

Varistar Serverschrank, RAL 7021



Serverschrank für hohe statische Lastanforderungen, vollständig montiert und geerdet, inkl. Anreihsätze.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Statische Traglast bis zu 1600 kg

Schutzart IP 20

Montagemöglichkeit für verschiedene Server

Serverschrank mit perforierten Türen, Luftdurchsatz 78 %

RAL 7021 (schwarzgrau)

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Rahmenmaterial	Verkleidungsmaterial	Rahmenfarbe	Rahmenfarbcode	Verkleidungsfarbe
10130-275	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Schwarzgrau
10130-276	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Schwarzgrau
10130-285	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Schwarzgrau

Katalognummer	Typ	Rahmenmaterial	Verkleidungsmaterial	Rahmenfarbe	Rahmenfarbcode	Verkleidungsfarbe
10130-286	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Schwarzgrau
10130-279	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Schwarzgrau
10130-280	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Schwarzgrau
10130-289	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Schwarzgrau
10130-290	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Schwarzgrau
10130-283	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Schwarzgrau
10130-284	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Schwarzgrau
10130-293	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Schwarzgrau
10130-294	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Schwarzgrau	RAL 7021	Schwarzgrau
10130-234		Stahl	Stahl			
10130-235		Stahl	Stahl			
10130-232		Stahl	Stahl			
10130-233		Stahl	Stahl			

Table 2/3

Katalognummer	Verkleidungsfarbcode	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Statische Last
10130-275	RAL 7021	42U	2000mm	600mm	1000mm	1600kg
10130-276	RAL 7021	42U	2000mm	800mm	1000mm	1600kg
10130-285	RAL 7021	42U	2000mm	600mm	1200mm	1600kg

Katalognummer	Verkleidungsfarbcode	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Statische Last
10130-286	RAL 7021	42U	2000mm	800mm	1200mm	1600kg
10130-279	RAL 7021	47U	2200mm	600mm	1000mm	1600kg
10130-280	RAL 7021	47U	2200mm	800mm	1000mm	1600kg
10130-289	RAL 7021	47U	2200mm	600mm	1200mm	1600kg
10130-290	RAL 7021	47U	2200mm	800mm	1200mm	1600kg
10130-283	RAL 7021	52U	2450mm	600mm	1000mm	1600kg
10130-284	RAL 7021	52U	2450mm	800mm	1000mm	1600kg
10130-293	RAL 7021	52U	2450mm	600mm	1200mm	1600kg
10130-294	RAL 7021	52U	2450mm	800mm	1200mm	1600kg
10130-234			2000mm	600mm	1200mm	
10130-235			2200mm	600mm	1200mm	
10130-232			2000mm	800mm	1200mm	
10130-233			2200mm	800mm	1200mm	

Table 3/3

Katalognummer	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
10130-275	RoHS	No
10130-276	RoHS	No
10130-285	RoHS	No
10130-286	RoHS	No

Katalognummer	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
10130-279	RoHS	No
10130-280	RoHS	No
10130-289	RoHS	No
10130-290	RoHS	No
10130-283	RoHS	No
10130-284	RoHS	No
10130-293	RoHS	No
10130-294	RoHS	No
10130-234		No
10130-235		No
10130-232		No
10130-233		No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Einzelschrank kann mit Anreihsschränken und Seitenwänden kombiniert werden.

Die Seitenwände sind nicht enthalten und können separat bestellt werden.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE