

VMEbus J2 Backplane



Die VMEbus Backplanes von nVent SCHROFF verfügen aufgrund der Keramikkondensatoren und der SMD-Fertigungstechnologie über hervorragende Hochfrequenz-Rauschunterdrückung und sehr hohe MTBF-Werte.

ZERTIFIZIERUNGEN





MERKMALE

Nach der Norm ANSI/VITA 1-1994 VME64

3 HE mit J2 Ebene

Verbindung oder Trennung von Digital-GND und Chassis-GND kann über eine Schraube geändert werden

Terminierung passiv

Einspeisung der Versorgungsspannungen über Power-Bugs (Ringöse M4) oder FASTON

Mehrere Backplanes können ohne Slotverlust aneinandergereiht werden

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2							
Katalognumme r	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplati ne	Systemslot	Breite Slot	
23001-032	Rückwandplatin e	2	3U	VMEbus, J2	Slot 1 links	4HP	
23001-033	Rückwandplatin e	3	3U	VMEbus, J2	Slot 1 links	4HP	

Katalognumme r	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplati ne	Systemslot	Breite Slot
23001-034	Rückwandplatin e	4	3U	VMEbus, J2	Slot 1 links	4HP
23001-035	Rückwandplatin e	5	3U	VMEbus, J2	Slot 1 links	4HP
23001-036	Rückwandplatin e	6	3U	VMEbus, J2	Slot 1 links	4HP
23001-040	Rückwandplatin e	10	3U	VMEbus, J2	Slot 1 links	4HP
23001-046	Rückwandplatin e	16	3U	VMEbus, J2	Slot 1 links	4HP
23001-051	Rückwandplatin e	21	3U	VMEbus, J2	Slot 1 links	4HP

Table 2/2							
Katalognumme r	Steckverbinder typ	Typ Stromsteckver binder	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff	
23001-032	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	128.5mm	40.4mm	1	No	
23001-033	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	128.5mm	59.7mm	1	No	
23001-034	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	128.5mm	79.8mm	1	No	
23001-035	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	128.5mm	100.2mm	1	No	
23001-036	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	128.5mm	120.5mm	1	No	
23001-040	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	128.5mm	199.2mm	1	No	
23001-046	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	128.5mm	321.3mm	1	No	
23001-051	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	128.5mm	425.3mm	1	No	

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Andere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE