


VMEbus J2 Backplane



Die VMEbus Backplanes von nVent SCHROFF verfügen aufgrund der Keramikkondensatoren und der SMD-Fertigungstechnologie über hervorragende Hochfrequenz-Rauschunterdrückung und sehr hohe MTBF-Werte.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Nach der Norm ANSI/VITA 1-1994 VME64

3 HE mit J2 Ebene

Verbindung oder Trennung von Digital-GND und Chassis-GND kann über eine Schraube geändert werden

Terminierung passiv

Einspeisung der Versorgungsspannungen über Power-Bugs (Ringöse M4) oder FASTON

Mehrere Backplanes können ohne Slotverlust aneinandergereiht werden

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Systemslot	Breite Slot
23001-032	Rückwandplatine	2	3U	VMEbus, J2	Slot 1 links	4HP
23001-033	Rückwandplatine	3	3U	VMEbus, J2	Slot 1 links	4HP

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Systemslot	Breite Slot
23001-034	Rückwandplatine	4	3U	VMEbus, J2	Slot 1 links	4HP
23001-035	Rückwandplatine	5	3U	VMEbus, J2	Slot 1 links	4HP
23001-036	Rückwandplatine	6	3U	VMEbus, J2	Slot 1 links	4HP
23001-040	Rückwandplatine	10	3U	VMEbus, J2	Slot 1 links	4HP
23001-046	Rückwandplatine	16	3U	VMEbus, J2	Slot 1 links	4HP
23001-051	Rückwandplatine	21	3U	VMEbus, J2	Slot 1 links	4HP

Table 2/2

Katalognummer	Steckverbinder typ	Typ Stromsteckverbinder	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
23001-032	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	128.5mm	40.4mm	1	No
23001-033	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	128.5mm	59.7mm	1	No
23001-034	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	128.5mm	79.8mm	1	No
23001-035	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	128.5mm	100.2mm	1	No
23001-036	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	128.5mm	120.5mm	1	No
23001-040	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	128.5mm	199.2mm	1	No
23001-046	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	128.5mm	321.3mm	1	No
23001-051	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	128.5mm	425.3mm	1	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Andere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE