

Kabelklammer



MERKMALE

Zur direkten Installation von einem einzelnen oder mehreren Kabeln auf einer Betonoberfläche

Eine kleine flache Klemmvorrichtung verringert die optische Wirkung

Halogenfrei

UV-stabil


SPEZIFIKATIONEN

Material: Polypropylen

Temperatur: -10 to 85 °C

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser (Ø)	Bohrlochdurchmesser	Bohrlochtiefe	Statische Last
SCDKS313	800050	3 - 13 mm	6mm	30mm	170N
SCDKS620	800051	6 - 20 mm	6mm	30mm	170N
SCDKS2040	800053	20 - 40 mm	6mm	30mm	170N
SCDKS828	800052	8 - 28 mm	6mm	30mm	170N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

