

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrschelle



MERKMALE

Die Installation mit Einschubklammern erfolgt ohne zusätzliche Werkzeuge oder Rohrschellen

Die Einsteckklammern sind in 2 Größen passend zum Projekt, verfügbar

Plastikkammern und Standfuß wirken nicht korrosiv auf die Rohre

SPEZIFIKATIONEN

Material: Nylon

Temperatur: -45 to 65 °C

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Länge (L)	Breite (W)	A	Stückgewicht
PTF1C	360484	12.7 - 22.4 mm	40.6mm	19.1 mm	9.5 mm	0.01 kg
PTF2C	360485	21.3 - 60.3 mm	81.3mm	19.1 mm	9.5 mm	0.02 kg



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

