

# VDF TORX Holz-Metall-Schraube mit TORX®-Kopf



## MERKMALE

Stockschraube

TORX®-Kopf

## SPEZIFIKATIONEN

| Table 1/2     |               |                           |                         |                           |           |       |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-------|
| Katalognummer | Artikelnummer | Material                  | Oberfläche              | Schraubendurchmesser (Sc) | Länge (L) | A     |
| VDFM8050      | 593270        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 8                         | 50mm      | 40 mm |
| VDFM8050S4    | 400477        | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 8                         | 50mm      | 28 mm |
| VDFM10050     | 593560        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 10                        | 50mm      | 30 mm |
| VDFM10060     | 593330        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 10                        | 60mm      | 30 mm |
| VDFM8060      | 593280        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 8                         | 60mm      | 30 mm |
| VDFM8070      | 593290        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 8                         | 70mm      | 30 mm |

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                  | Oberfläche              | Schraubendurchmesser (Sc) | Länge (L) | A     |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-------|
| VDFM10080     | 593340        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 10                        | 80mm      | 40 mm |
| VDFM10100     | 593350        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 10                        | 100mm     | 60 mm |
| VDFM12120     | 400403        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 12                        | 120mm     | 55 mm |
| VDFM8080      | 593300        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 8                         | 80mm      | 40 mm |
| VDFM8080S4    | 400478        | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 8                         | 80mm      | 40 mm |
| VDFM8100      | 593310        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 8                         | 100mm     | 40 mm |
| VDFM10100S4   | 400482        | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |                         | 10                        | 100mm     | 55 mm |
| VDFM8150      | 593410        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 8                         | 150mm     | 45 mm |
| VDFM10120     | 593370        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 10                        | 120mm     | 60 mm |
| VDFM10150     | 593570        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 10                        | 150mm     | 60 mm |
| VDFM8120      | 593400        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 8                         | 120mm     | 50 mm |
| VDFM8200      | 593420        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | 8                         | 200mm     | 50 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | C     | TORX® |
|---------------|---------------|-------|-------|
| VDFM8050      | 593270        | 10 mm | T25   |
| VDFM8050S4    | 400477        | 15 mm | T25   |
| VDFM10050     | 593560        | 18 mm | T25   |
| VDFM10060     | 593330        | 18 mm | T25   |
| VDFM8060      | 593280        | 20 mm | T25   |


| Katalognummer | Artikelnummer | C     | TORX® |
|---------------|---------------|-------|-------|
| VDFM8070      | 593290        | 25 mm | T25   |
| VDFM10080     | 593340        | 30 mm | T25   |
| VDFM10100     | 593350        | 30 mm | T25   |
| VDFM12120     | 400403        | 30 mm | T30   |
| VDFM8080      | 593300        | 30 mm | T25   |
| VDFM8080S4    | 400478        | 30 mm | T25   |
| VDFM8100      | 593310        | 40 mm | T25   |
| VDFM10100S4   | 400482        | 40 mm | T25   |
| VDFM8150      | 593410        | 50 mm | T25   |
| VDFM10120     | 593370        | 50 mm | T25   |
| VDFM10150     | 593570        | 50 mm | T25   |
| VDFM8120      | 593400        | 50 mm | T25   |
| VDFM8200      | 593420        | 50 mm | T25   |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Kein HEX, wenn die Länge 50,0 mm beträgt.

Kein TORX®-Kopf bei den Edelstahlschrauben.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**

