

19"-Geräteträger, Tiefenverstellbar

Data Solutions

Schroff 19-Zoll-Geräteträger mit 10 kg Tragfähigkeit hilft dem Rack Manager bei der Angleichung von kritischer Ausrüstung im Schrank.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Tiefenverstellbar im Raster von 25 mm, Vorsprung min. 26 mm

Einbauhöhe 2 HE

Statische Traglast 15 kg

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Fachboden

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
20118-786	430mm	250mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
20118-787	430mm	300mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
20118-788	430mm	400mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
20118-789	430mm	250mm	1	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet
20118-790	430mm	300mm	1	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet
20118-791	430mm	400mm	1	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Typ
20118-786	Gerätefachboden
20118-787	Gerätefachboden
20118-788	Gerätefachboden
20118-789	Gerätefachboden
20118-790	Gerätefachboden
20118-791	Gerätefachboden

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.