

Profilschienen

Data Solutions

Eine DIN-Schiene ist eine Standard-Metallschiene, die häufig für die Montage von Leistungsschaltern und industriellen Steuergeräten in Geräteracks verwendet wird.



MERKMALE

Vorgeschnittene Längen und mit Perforationen

Stahl mit galvanisch verzinkter Oberfläche

Erfüllen: EN 60715 Normen

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: DIN-Schiene

Table 1/2

Katalognummer	Material	Höhe	Länge	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Tiefe
20118-872	Stahl	35mm	125mm	Verzinkt	4	15mm
20118-873	Stahl	35mm	175mm	Verzinkt	4	15mm
20118-874	Stahl	35mm	275mm	Verzinkt	4	15mm
20118-875	Stahl	35mm	375mm	Verzinkt	4	15mm
20118-876	Stahl	35mm	475mm	Verzinkt	4	15mm

Katalognummer	Material	Höhe	Länge	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Tiefe
20118-877	Stahl	35mm	575mm	Verzinkt	4	15mm
20118-878	Stahl	35mm	125mm	Verzinkt	4	7.5mm
20118-879	Stahl	35mm	175mm	Verzinkt	4	7.5mm
20118-880	Stahl	35mm	275mm	Verzinkt	4	7.5mm
20118-881	Stahl	35mm	375mm	Verzinkt	4	7.5mm
20118-882	Stahl	35mm	475mm	Verzinkt	4	7.5mm
20118-883	Stahl	35mm	575mm	Verzinkt	4	7.5mm
20118-890	Stahl	35mm	125mm	Verzinkt	10	7.5mm
20118-891	Stahl	35mm	175mm	Verzinkt	10	7.5mm
20118-892	Stahl	35mm	275mm	Verzinkt	10	7.5mm
20118-893	Stahl	35mm	375mm	Verzinkt	10	7.5mm
20118-894	Stahl	35mm	475mm	Verzinkt	10	7.5mm
20118-895	Stahl	35mm	575mm	Verzinkt	10	7.5mm
20118-884	Stahl	35mm	125mm	Verzinkt	10	15mm
20118-885	Stahl	35mm	175mm	Verzinkt	10	15mm
20118-886	Stahl	35mm	275mm	Verzinkt	10	15mm
20118-887	Stahl	35mm	375mm	Verzinkt	10	15mm
20118-888	Stahl	35mm	475mm	Verzinkt	10	15mm

Katalognummer	Material	Höhe	Länge	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Tiefe
20118-889	Stahl	35mm	575mm	Verzinkt	10	15mm

Table 2/2

Katalognummer	Breite
20118-872	125mm
20118-873	175mm
20118-874	275mm
20118-875	375mm
20118-876	475mm
20118-877	575mm
20118-878	125mm
20118-879	175mm
20118-880	275mm
20118-881	375mm
20118-882	475mm
20118-883	575mm
20118-890	125mm
20118-891	175mm
20118-892	275mm
20118-893	375mm

Katalognummer	Breite
20118-894	475mm
20118-895	575mm
20118-884	125mm
20118-885	175mm
20118-886	275mm
20118-887	375mm
20118-888	475mm
20118-889	575mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE