

Schienenetz-Tiegel verstellbare Klemmbefestigung, T20 Schweißerstil, 89 mm Schweißtiegel-Größe, 600 mm Max. Backenöffnung

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PBC105P



MERKMALE

Einstellbarkeit für einen weiten Anwendungsbereich, einschließlich Herzstück und Weichen

Leicht und einfach in der Anwendung

Kann auch auf Standardschiene (einzeln) verwendet werden

SBC105RR bietet verbesserte Sicherheit durch nicht scharfe Profile und Reflexfolie für hohe Sichtbarkeit

PRODUKTMERKMALE

Schweißerstil: T20

Formgröße: 89 mm

Backenöffnung: 600mm max

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE