

Spezialschienen nur für Tiegel, Signal, 1 1/2 " Lasche Art der Verbindung, Schienenherzstück

Data Solutions

KATALOGNUMMER

SBB343D



MERKMALE

Formen für Leiteranschlüsse an Herzstück und spezielle Gleisbauarbeiten

Zur Verwendung auf nichttragender Schiene

PRODUKTMERKMALE

Material: Graphit

Art der Anschlussklemme: 1 1/2 Zoll Lasche

Schienenart: Schienenherzstück

Leitergröße: 3/16 Zoll Bondstrand

Außendurchmesser Leiter, Sollwert: 4.76mm

Schweißerstil: TB4

Nur Form: Ja

Schweißmaterial: SB25 oder SB25PLUSF80, separat erhältlich

Verbinderklammer: S2659 x 2, separat erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE