

Intelligente PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

Data Solutions



Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign

MERKMALE

Enlogic EN6xxx Intelligente Stromverteilungs-Einheiten überwachen die Eingangsleistung und die Leistung jeder einzelnen Steckdose und bieten Fernschaltung einzelner Steckdosen sowie Überwachung auf Ebene der Abrechnungseinheit

Datenanzeige mit hoher Sichtbarkeit und interaktive Grafikanzeige

Messung der Leistungsschalterlasten über redundante Einspeisungen, um versehentliche Ausfallzeiten zu vermeiden

Ermöglicht intelligenten Lastausgleich für Energieeffizienz und maximale Kapazitätsauslastung

Gigabit-Ethernet-Schnittstelle und redundantes Ethernet (10/100)

iPDU DC-Redundanzlösung für bis zu 64 PDUs

Im Betrieb ist ein werkzeugloses Wechseln des Controller möglich

Eingangsspannung 230 VAC, 1-Phasig

C13, C19 Ausgänge

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/6						
Katalognummer	Produktfamilie	Typ	Produkttyp	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Farbe
EN6326	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(20) C13, (4) C19	24	Schwarz
EN6325	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(20) C13, (4) C19	24	Schwarz
EN6329	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(24) C13, (8) C19	32	Schwarz
EN6350	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	Schwarz

Katalognummer	Produktfamilie	Typ	Produkttyp	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Farbe
EN6380	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(16) Verriegelung C13/C15, (16) Verriegelung C13/C15/C19/C21	32	Schwarz
EN6337	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(38) C13, (6) C19	44	Schwarz

Table 2/6

Katalognummer	Schutzschalter	Steckdosen mit Schalter	Anzahl Schutzschalter	Nennleistung	Position des Eingangskabels	Eingangsspannung
EN6326	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Ja	0		Zuführung von oben	200 – 240V
EN6325	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Ja	2	7,4 kVA	Zuführung von oben	200 – 240V
EN6329	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Ja	2	7,4 kVA	Zuführung von oben	200 – 240V
EN6350	20 A, 1-polig, Hy-Mag	Ja	2	7,4 kVA	Zuführung von oben	200 – 240V
EN6380	20 A, 1-polig, Hy-Mag	Ja	2	7,4 kVA	Zuführung von oben	200 – 240V
EN6337	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Ja	2		Zuführung von oben	200 – 240V

Table 3/6

Katalognummer	Phase	Unterbrechungsbewertung	Max. Stromeingang	Nennspannung	Ein-/Ausschalter im Lieferumfang enthalten	Ausgangsspannung
EN6326	1 PH	5kAIC	3.68 kVA			200 – 240VAC
EN6325	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN6329	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN6350	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Ja	230VAC

Katalognummer	Phase	Unterbrechungsbewertung	Max. Stromeingang	Nennspannung	Ein-/Ausschalter im Lieferumfang enthalten	Ausgangsspannung
EN6380	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN6337	1 PH	5kAIC	7.44 kVA			200 – 240VAC

Table 4/6						
Katalognummer	Stromstärke (herabgesetzte Stromstärke)	Steckertyp	Rack-Einheiten	Abnehmbares Eingangskabel	Messtyp	Material
EN6326	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Nein	Auslass	
EN6325	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nein	Auslass	Stahl
EN6329	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nein	Auslass	Stahl
EN6350	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nein	Auslass	Stahl
EN6380	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nein	Auslass	Stahl
EN6337	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nein	Auslass	

Table 5/6						
Katalognummer	Oberfläche	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Anzahl Verpackungen
EN6326						1
EN6325	Pulverbeschichtet	1780mm	52mm	53mm	9kg	1
EN6329	Pulverbeschichtet	1780mm	52mm	53mm	9.44kg	1
EN6350	Pulverbeschichtet	1490mm	56mm	75mm	9.22kg	1
EN6380	Pulverbeschichtet	1490mm	56mm	75mm		1
EN6337						1

Katalognummer	Länge Eingangskabel
EN6326	
EN6325	3m
EN6329	3m
EN6350	3m
EN6380	3m
EN6337	

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE