

Gemeinsame Verbindung T7 Komplettes Schweißerpaar, Signal

Data Solutions



MERKMALE

Komplette Schweißerbaugruppe zur Befestigung von Jumperverbindungen am Schienenkopf, quer zur Schiene

Verbindung erfolgt innerhalb der Grenzen des Verbindungssteiges

Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

SPEZIFIKATIONEN

Schienenart: 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte

Material: Stahl; Graphit

Table 1/1

Katalognummer	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
SBHFT7E	Ohne Kopf	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T7
SBHFT7K	Ohne Kopf	5/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7F	3/4 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T7

Katalognummer	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
SBTBT7G	1 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T7
SBXST7D	3/4 Zoll XS	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7B	1 Zoll Lasche	5/16 Zoll Bondstrand	7.94mm	T7

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE