

# Outdoor-Schrank Unibody VENT

## Data Solutions



Telekommunikations- und Bahnanwendungen erfordern anspruchsvolle Elektronik in Outdoor-Umgebungen. Die nVent SCHROFF Outdoor-Schränke schützen solche elektronischen Komponenten vor extremen Witterungseinflüssen und Vandalismus und gewährleisten die Betriebskontinuität.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Doppelwandig, Al

Forcierte Entwärmung durch einen Ventilator in der Seitenwand, max. 35 W/K

IP 55

Einteiliges Innengehäuse mit abnehmbarer Außenverkleidung

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Aluminium

Table 1/3

| Katalognummer | Produkttyp | Produktfamilie | Höhe Gestell | Höhe | Breite | Tiefe |
|---------------|------------|----------------|--------------|------|--------|-------|
|---------------|------------|----------------|--------------|------|--------|-------|

|           |                       |         |     |        |       |       |
|-----------|-----------------------|---------|-----|--------|-------|-------|
| 11249-007 | Outdoor-Schaltschrank | Unibody | 16U | 930mm  | 700mm | 500mm |
| 11249-012 | Outdoor-Schaltschrank | Unibody | 25U | 1330mm | 700mm | 500mm |
| 11249-009 | Outdoor-Schaltschrank | Unibody | 20U | 1100mm | 700mm | 500mm |

| Table 2/3     |              |           |        |                      |               |                                                                                                   |
|---------------|--------------|-----------|--------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalognummer | Wandtyp      | Türtyp    | Zugang | Kühlung              | EMV-Schirmung | Entspricht                                                                                        |
| 11249-007     | Doppelwandig | Einzeltür | Front  | Belüftung per Lüfter | Nein          | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 11249-012     | Doppelwandig | Einzeltür | Front  | Belüftung per Lüfter | Nein          | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 11249-009     | Doppelwandig | Einzeltür | Front  | Belüftung per Lüfter | Nein          | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |

| Table 3/3     |                     |                   |
|---------------|---------------------|-------------------|
| Katalognummer | Anzahl Verpackungen | Oberfläche        |
| 11249-007     | 1                   | Pulverbeschichtet |
| 11249-012     | 1                   | Pulverbeschichtet |
| 11249-009     | 1                   | Pulverbeschichtet |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Befestigungsmaterial für die Wandmontage bitte separat bestellen.

Weitere Sockelhöhen auf Anfrage.

Wandbefestigung und Winkelprofile bitte separat bestellen.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**