

PEMSA-Gitterrinne Bodenfuß

Data Solutions



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einfach zu bedienende Schnellverbindungen


IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Größe Slot (SS)
WBTFLRSPRTR D	820900	Kunststoff	75.5mm	42mm	45.5mm	7 x 23 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE