

Varistar Colocation Schrank, RAL 9003

Data Solutions



Colocation-Schränke mit 2, 3 oder 4 Trennschotts in RAL 9003 zur Aufnahme von Servern und zur Trennung der Fächer für den Zugang und die Verkabelung.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Schränke mit Fächern, Colocation, um z. B. Server unterzubringen

Flexible Verkabelung, von oben, unten, links oder rechts möglich (Daten- und Stromkabel können getrennt geführt werden)

Mehrpunkt-Türverriegelung

Perforierte Türen

Schutzart IP 20

Farbe RAL 9003

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Gestell

Rahmenmaterial: Stahl

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Verkleidungsmaterial	Rahmenfarbe	Breite	Rahmenfarbecode
---------------	--------------	------	----------------------	-------------	--------	-----------------

12130-202	40U	2000mm	Stahl	Signalweiß	600mm	RAL 7021
12130-203	39U	2000mm	Stahl	Signalweiß	600mm	RAL 7021
12130-204	40U	2000mm	Stahl	Signalweiß	600mm	RAL 7021
12130-205	40U	2000mm	Stahl	Signalweiß	800mm	RAL 7021
12130-206	39U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
12130-207	40U	2000mm	Stahl	Signalweiß	800mm	RAL 7021
12130-208	44U	2200mm	Stahl	Signalweiß	600mm	RAL 7021
12130-209	45U	2200mm	Stahl	Signalweiß	600mm	RAL 7021
12130-210	44U	2200mm	Stahl	Signalweiß	600mm	RAL 7021
12130-211	44U	2200mm	Stahl	Signalweiß	800mm	RAL 7021
12130-212	45U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
12130-213	44U	2200mm	Stahl	Signalweiß	800mm	RAL 7021
12130-214	40U	2000mm	Stahl	Signalweiß	600mm	RAL 7021
12130-215	39U	2000mm	Stahl	Signalweiß	600mm	RAL 7021
12130-216	40U	2000mm	Stahl	Signalweiß	600mm	RAL 7021
12130-217	40U	2000mm	Stahl	Signalweiß	800mm	RAL 7021
12130-218	39U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
12130-219	40U	2000mm	Stahl	Signalweiß	800mm	RAL 7021
12130-220	44U	2200mm	Stahl	Signalweiß	600mm	RAL 7021

12130-221	45U	2200mm	Stahl	Signalweiß	600mm	RAL 7021
12130-222	44U	2200mm	Stahl	Signalweiß	600mm	RAL 7021
12130-223	44U	2200mm	Stahl	Signalweiß	800mm	RAL 7021
12130-224	45U	2200mm	Stahl	Signalweiß	800mm	RAL 7021
12130-225	44U	2200mm	Stahl	Signalweiß	800mm	RAL 7021
12130-257	45U	2450mm	Stahl	Signalweiß	600mm	RAL 7021
12130-258	48U	2450mm	Stahl	Signalweiß	600mm	RAL 7021
12130-259	48U	2450mm	Stahl	Signalweiß	600mm	RAL 7021
12130-260	45U	2450mm	Stahl	Signalweiß	800mm	RAL 7021
12130-261	48U	2450mm	Stahl	Signalweiß	800mm	RAL 7021
12130-262	48U	2450mm	Stahl	Signalweiß	800mm	RAL 7021
12130-269	45U	2450mm	Stahl	Signalweiß	600mm	RAL 7021
12130-270	48U	2450mm	Stahl	Signalweiß	600mm	RAL 7021
12130-271	48U	2450mm	Stahl	Signalweiß	600mm	RAL 7021
12130-272	45U	2450mm	Stahl	Signalweiß	800mm	RAL 7021
12130-273	48U	2450mm	Stahl	Signalweiß	800mm	RAL 7021
12130-274	48U	2450mm	Stahl	Signalweiß	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Katalognummer	Verkleidungsfarbe	Verkleidungsfarbcode	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Anzahl Fächer	Oberfläche
---------------	-------------------	----------------------	-------	---------------------	---------------	------------

12130-202	Signalweiß	RAL 9003	1000mm	1	2	Pulverbeschichtet
12130-203	Signalweiß	RAL 9003	1000mm	1	3	Pulverbeschichtet
12130-204	Signalweiß	RAL 9003	1000mm	1	4	Pulverbeschichtet
12130-205	Signalweiß	RAL 9003	1000mm	1	2	Pulverbeschichtet
12130-206	Signalweiß	RAL 9003	1000mm	1	3	Pulverbeschichtet
12130-207	Signalweiß	RAL 9003	1000mm	1	4	Pulverbeschichtet
12130-208	Signalweiß	RAL 9003	1000mm	1	2	Pulverbeschichtet
12130-209	Signalweiß	RAL 9003	1000mm	1	3	Pulverbeschichtet
12130-210	Signalweiß	RAL 9003	1000mm	1	4	Pulverbeschichtet
12130-211	Signalweiß	RAL 9003	1000mm	1	2	Pulverbeschichtet
12130-212	Signalweiß	RAL 9003	1000mm	1	3	Pulverbeschichtet
12130-213	Signalweiß	RAL 9003	1000mm	1	4	Pulverbeschichtet
12130-214	Signalweiß	RAL 9003	1200mm	1	2	Pulverbeschichtet
12130-215	Signalweiß	RAL 9003	1200mm	1	3	Pulverbeschichtet
12130-216	Signalweiß	RAL 9003	1200mm	1	4	Pulverbeschichtet
12130-217	Signalweiß	RAL 9003	1200mm	1	2	Pulverbeschichtet
12130-218	Signalweiß	RAL 9003	1200mm	1	3	Pulverbeschichtet
12130-219	Signalweiß	RAL 9003	1200mm	1	4	Pulverbeschichtet
12130-220	Signalweiß	RAL 9003	1200mm	1	2	Pulverbeschichtet

12130-221	Signalweiß	RAL 9003	1200mm	1	3	Pulverbeschichtet
12130-222	Signalweiß	RAL 9003	1200mm	1	4	Pulverbeschichtet
12130-223	Signalweiß	RAL 9003	1200mm	1	2	Pulverbeschichtet
12130-224	Signalweiß	RAL 9003	1200mm	1	3	Pulverbeschichtet
12130-225	Signalweiß	RAL 9003	1200mm	1	4	Pulverbeschichtet
12130-257	Signalweiß	RAL 9003	1000mm	1	2	Pulverbeschichtet
12130-258	Signalweiß	RAL 9003	1000mm	1	3	Pulverbeschichtet
12130-259	Signalweiß	RAL 9003	1000mm	1	4	Pulverbeschichtet
12130-260	Signalweiß	RAL 9003	1000mm	1	2	Pulverbeschichtet
12130-261	Signalweiß	RAL 9003	1000mm	1	3	Pulverbeschichtet
12130-262	Signalweiß	RAL 9003	1000mm	1	4	Pulverbeschichtet
12130-269	Signalweiß	RAL 9003	1200mm	1	2	Pulverbeschichtet
12130-270	Signalweiß	RAL 9003	1200mm	1	3	Pulverbeschichtet
12130-271	Signalweiß	RAL 9003	1200mm	1	4	Pulverbeschichtet
12130-272	Signalweiß	RAL 9003	1200mm	1	2	Pulverbeschichtet
12130-273	Signalweiß	RAL 9003	1200mm	1	3	Pulverbeschichtet
12130-274	Signalweiß	RAL 9003	1200mm	1	4	Pulverbeschichtet

Table 3/3

Katalognummer	Material	Statische Last
12130-202	Stahl	800kg

Katalognummer	Material	Statische Last
12130-203	Stahl	800kg
12130-204	Stahl	800kg
12130-205	Stahl	800kg
12130-206	Stahl	800kg
12130-207	Stahl	800kg
12130-208	Stahl	800kg
12130-209	Stahl	800kg
12130-210	Stahl	800kg
12130-211	Stahl	800kg
12130-212	Stahl	800kg
12130-213	Stahl	800kg
12130-214	Stahl	800kg
12130-215	Stahl	800kg
12130-216	Stahl	800kg
12130-217	Stahl	800kg
12130-218	Stahl	800kg
12130-219	Stahl	800kg
12130-220	Stahl	800kg

Katalognummer	Material	Statische Last
12130-221	Stahl	800kg
12130-222	Stahl	800kg
12130-223	Stahl	800kg
12130-224	Stahl	800kg
12130-225	Stahl	800kg
12130-257	Stahl	800kg
12130-258	Stahl	800kg
12130-259	Stahl	800kg
12130-260	Stahl	800kg
12130-261	Stahl	800kg
12130-262	Stahl	800kg
12130-269	Stahl	800kg
12130-270	Stahl	800kg
12130-271	Stahl	800kg
12130-272	Stahl	800kg
12130-273	Stahl	800kg
12130-274	Stahl	800kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Seitenwand muss separat bestellt werden. Geeignete Kabeltrasse siehe Zubehör.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE