

Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung

Data Solutions



Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung ermöglicht eine stärkere Haftung zwischen Tür und Schrankrahmen.

MERKMALE

Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, Mit Schloss

Schwenkhebelgriff mit Schlüsseleinsatz (2 Schlüssel)

Öffnungswinkel 180°

Sekuritglas, 6 mm

Standardmontage, Schloss an rechter Tür

Nachrüstbar mit Schwenkhebelgriff 24630003 und DIN-Profil-Halbzylinder mit Schlüssel oder Druckknopf

SPEZIFIKATIONEN

Verriegelungstyp: 3-Punkt-Verriegelung

Produkttyp: Schaltschranktür

Material: Stahl; Glas

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-092	42U	2000mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-093	47U	2200mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-094	52U	2450mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-095	42U	2000mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-096	47U	2200mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-097	52U	2450mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-416	24U	1200mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-417	24U	1200mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-418	29U	1400mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-419	29U	1400mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-420	33U	1600mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-421	33U	1600mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-422	38U	1800mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-423	38U	1800mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-717	24U	1200mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-718	24U	1200mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-719	29U	1400mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-720	29U	1400mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-721	33U	1600mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-722	33U	1600mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-723	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-724	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-725	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-726	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-727	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-728	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau

Table 2/2

Katalognummer	Farbcode	Entspricht	Oberfläche	Typ	Passt zu
21630-092	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-093	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-094	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-095	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-096	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-097	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-416	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-417	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-418	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-419	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-420	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP

Katalognummer	Farbcode	Entspricht	Oberfläche	Typ	Passt zu
21630-421	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-422	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-423	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-717	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-718	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-719	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-720	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-721	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-722	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-723	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-724	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-725	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-726	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-727	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-728	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

24 HE - 33 HE IP20 Türen haben 2 Scharniere, 38 HE - 52 HE IP20 Türen haben 3 Scharniere, um robuste IP20 Schließstrukturen für größere Schränke zu gewährleisten

Bitte bestellen Sie den Hebelgriff 24630003 und das DIN-Schloss separat, wenn Sie den Hebelgriff des 1333-DIN-Schlusses ersetzen möchten.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte