

# 1 Loch Lasche, GL-Stil



# **MERKMALE**

Bietet eine effiziente Verschraubungsfläche für Erdungs- und Stromversorgungsanwendungen

Elektrolytisches Kupfer

Nur zur Verwendung mit nVent ERICO Cadweld Typ GL Anschlüssen

# **SPEZIFIKATIONEN**

Table 1/3							
Katalognumme r	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Тур	Höhe (H)	Länge (L)	
B121CE	183650	Kupfer	Verzinnt	NEMA®	11.18 mm	36.58mm	


Table 2/3								
Katalognumme r	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	A	Lochgröße (HS)	Winkel (a)		
B121CE	183650	25.4 mm	3.18 mm	15.9 mm	14.29 mm	90 °		

Table 3/3							
Katalognummer	Artikelnummer	Äquivalente Leitergröße					
B121CE	183650	80.63mm²					

Für nicht aufgeführte Größen kontaktieren Sie uns bitte.

# **DIAGRAMME**





#### **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221 Option 1 – Kundendienst Option 2 – Technischer Support

## Europa

Niederlande: +31 800-0200135 Frankreich: +33 800 901 793

## Europa

Deutschland: 800 1890272 Sonstige Länder: +31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE