

Standfuß für Fangeinrichtung, Prägung auf Erhöhungsbefestigung, imperiales Gewinde



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Verwendung auf Satteldächern


Für eine kraftschlüssige Schraubenspannung-Kabelklemmung

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2						
Katalognummer	Leitergröße, UL	Material	Gewindegröße (TS)	Lochgröße (HS)	Tiefe (D)	Höhe (H)
LPC31258	Klasse 1 – Klasse 2 (4/0 max.)	Kupfer	5/8 Zoll UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm

Table 2/2		
Katalognummer	Breite (W)	Stückgewicht
LPC31258	304.8 mm	0.43 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE