

Bohrabstandsmessgerät, vier Platten



MERKMALE

Verwendet für präzise Bohrlochabstände von $\pm 1 \text{ mm}$ (0,039")

Gängige Anwendungen sind Laschen und isolierte Schienenstöße

SPEZIFIKATIONEN

Bohrschablone enthalten: Nein

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Schienenart	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	A
DDGNP4AM40	716553	NP4AM	400mm	87.9 mm	50 mm	40 mm
DDGNP4AM45	716554	NP4AM	415mm	87.9 mm	50 mm	45 mm
DDG750900750	716552	STR40	520mm	87.9 mm	50 mm	75 mm
DDG570660570	715268	S49	375mm	119.9 mm	60 mm	57 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B	C
DDGNP4AM40	716553	40 mm	40 mm

Katalognummer	Artikelnummer	B	C
DDGNP4AM45	716554	45 mm	45 mm
DDG750900750	716552	90 mm	75 mm
DDG570660570	715268	66 mm	57 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE