

# ISO nV Fangeinrichtung



## MERKMALE

Fangeinrichtungsspitze zur Verwendung mit Fangeinrichtungs-Fuß

Beinhaltet Mutter zur Befestigung an dem Fuß der Fangeinrichtung

## SPEZIFIKATIONEN

**Entspricht:** IEC EN 62561-2

Table 1/1

Katalognummer	Material	Höhe (H)	Durchmesser (Ø)	Gewindegröße (TS)
LPAAT1500	Aluminium	1500 mm	10 mm, 16 mm	M16
LPAAT2000	Aluminium	2000 mm	10 mm, 16 mm	M16
LPSAT2000	Edelstahl 304 (EN 1.4301)	2000 mm	10 mm, 16 mm	M16
LPAAT0500	Aluminium	500 mm	16 mm	M16
LPAAT1000	Aluminium	1000 mm	16 mm	M16
LPSAT1000	Edelstahl 304 (EN 1.4301)	1000 mm	16 mm	M16

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**