

# Gemeinsame Verbindung nur für Tiegel, Strom



## MERKMALE

Ersatzgießtiegel für den Einbau von Steckbrücken am Schienenkopf

Die Verbindung erfolgt innerhalb der Spleißplattengrenzen

## SPEZIFIKATIONEN

**Art der Anschlussklemme:** C

**Material:** Graphit

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Schienenart                                            | Leitergröße                       | Außendurchmesser<br>er Leiter, Sollwert | Ausrichtung  |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| MRR50D        | 547900        | UIC54, UIC60                                           | Litzendraht<br>50 mm <sup>2</sup> | 9.27mm                                  | Linksseitig  |
| MRR50G        | 547910        | UIC54, UIC60                                           | Litzendraht<br>50 mm <sup>2</sup> | 9.27mm                                  | Rechtsseitig |
| PBCS6CWPRHM   |               | 85 Pfund bis<br>141 Pfund T-<br>Schienenabschnitt<br>e | Verbunddraht 3/0                  | 14.53mm                                 | Rechtsseitig |
| PBCS6CWPLHM   |               | 85 Pfund bis<br>141 Pfund T-<br>Schienenabschnitt<br>e | Verbunddraht 3/0                  | 14.53mm                                 | Linksseitig  |

| Katalognummer | Artikelnummer | Schienenart                                            | Leitergröße             | Außendurchmesser<br>er Leiter, Sollwert | Ausrichtung  |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| PBC2WRHM      |               | 85 Pfund bis<br>141 Pfund T-<br>Schienenabschnitt<br>e | 250 kcmil<br>Seilschlag | 19.05mm                                 | Rechtsseitig |
| PBC2WLHM      |               | 85 Pfund bis<br>141 Pfund T-<br>Schienenabschnitt<br>e | 250 kcmil<br>Seilschlag | 19.05mm                                 | Linksseitig  |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE