


Gemeinsame Verbindung T6 Tiegel-Schweißrahmen, Signal



MERKMALE

Ersatz-Schweißrahmen Baugruppe für T6 Verbindungsschweißgeräte

Inklusive Rahmen mit Tiegeldeckel, Tiegelstiel, Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

SPEZIFIKATIONEN

Schienenart: 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
SBXST6AX		Graphite, Steel, Thermoplast	XS	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6
SBXST6CX		Graphite, Steel, Thermoplast	XS	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6
SBXT6CE	161120	Graphite, Steel, Thermoplast	W	50 mm ² Seilschlag	9.13mm	T6

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE