

Verbundklammer für Gussbalken



nVent ERICO PermaGround Cast Beam Bonding Clamp is a device used to establish a secure electrical connection between a cable and a flat metal object, like an I-beam or channel iron. It's designed for applications where grounding or bonding of electrical systems is necessary, ensuring the safe flow of electrical current.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Klammer zum Verbinden von Kabeln mit flachen Metallgegenständen wie I-Träger, Winkeleisen und Kanaleisen



Kennzeichnung nach UL® 96

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Blank

Table 1/1

Katalognummer	Leitergröße, UL	Material	Flanschstärke (FT)	Tiefe (D)	Breite (W)	Stückgewicht
LPA559	Klasse 1 – Klasse 2 (4/0 max.)	Aluminium	6.35 mm Max	57.15mm	40.6 mm	0.06 kg
LPC559	Klasse 1 – Klasse 2 (4/0 max.)	Kupfer	6.35 mm Max	57.15mm	40.6 mm	0.17 kg



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE