

SIM-Mast aus Edelstahl



MERKMALE

Entwickelt zur Montage an Early Streamer Emitter Fangeinrichtungen

Montiert herkömmliche Fangeinrichtungen mit angemessenem Adapter

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Material	Produkt	Gewindegröße (TS)	Länge (L)	Dicke (T)	Außendurchmesser (OD)
SIM28A2	Edelstahl 304L (EN 1.4306)	Oberer Mastbereich	M25	2000mm	2 mm	28 mm
SIM28A2316	Edelstahl 316L (EN 1.4404)	Oberer Mastbereich	M25	2000mm	2 mm	28 mm
SIM33B2	Edelstahl 304L (EN 1.4306)	Mittlerer Mastbereich		2000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B2316	Edelstahl 316L (EN 1.4404)	Mittlerer Mastbereich		2000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B3	Edelstahl 304L (EN 1.4306)	Mittlerer Mastbereich		3000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B3316	Edelstahl 316L (EN 1.4404)	Mittlerer Mastbereich		3000mm	2.5 mm	33 mm
SIM40C2	Edelstahl 304L (EN 1.4306)	Unterer Mastbereich		2000mm	2.5 mm	40 mm

Katalognummer	Material	Produkt	Gewindegröße (TS)	Länge (L)	Dicke (T)	Außendurchmesser (OD)
SIM40C3	Edelstahl 304L (EN 1.4306)	Unterer Mastbereich		3000mm	2.5 mm	40 mm
SIM40C2316	Edelstahl 316L (EN 1.4404)	Unterer Mastbereich		2000mm	3.55 mm	42.4 mm
SIM40C3316	Edelstahl 316L (EN 1.4404)	Unterer Mastbereich		3000mm	3.55 mm	42.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Befestigungsmaterial enthalten	Stückgewicht
SIM28A2	Nein	2.3 kg
SIM28A2316	Nein	2.3 kg
SIM33B2	Ja	3.5 kg
SIM33B2316	Ja	3.5 kg
SIM33B3	Ja	5.3 kg
SIM33B3316	Ja	5.3 kg
SIM40C2	Ja	4 kg
SIM40C3	Ja	6.05 kg
SIM40C2316	Ja	6.93 kg
SIM40C3316	Ja	10.4 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE