

Spezialschienen nur für Tiegel, Signal



MERKMALE

Formen für Leiteranschlüsse an Herzstück und spezielle Gleisbauarbeiten

Zur Verwendung auf nichttragender Schiene

SPEZIFIKATIONEN

Material: Graphit

Table 1/1

Katalognummer	Art der Anschlussklemme	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
SBB343D	1 1/2 Zoll Lasche	Schienenherzstück	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB4
SBB343A	3/4 Zoll XS	Manganese Frog	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB4
SBB343C	1 Zoll Lasche	Manganese Frog	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB4
SBB343E	1 Zoll Lasche	Manganese Frog	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB4
SBB343B	3/4 Zoll Lasche	Schienenherzstück	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB4

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.