

EB-20 Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene



nVent ERIFLEX Verbindungs-, Erdungs- und Nullleiterverteilerschienen dienen dazu, mehrere Erdungsleiter in einem Schaltschrank anzuschließen, und können in vielen unterschiedlichen Anwendungen wie Schalt- und Steuergeräten, elektrischen Geräten, für die Wind- und Solarenergieerzeugung und für Datenzentren verwendet werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Dient zum Anschluss mehrerer Erdungsleiter innerhalb eines Panels

Abgeschrägte Löcher ermöglichen leichten Anschluss

Montageschlitze zur universellen Befestigung an Kupfer-Verteilerschiene, direkt an die Schienen oder Abstandshalter

Feste Stange

Montagesätze verfügbar für das Stapeln von Verteilerschienen oder das Befestigen an der DIN-Schiene


RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	EB20
Artikelnummer	568662
Material	Messing
Anzahl Anschlüsse	20

Katalognummer	EB20
Leitergröße, IEC	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (3) 4 - 16 mm ² Stranded (9) Litzendraht 2,5–6 mm ² (7) 1.5 - 4 mm ² Stranded
Größe Aderendhülsenleiter, IEC	(1) 10 - 35 mm ² (3) 2.5 - 16 mm ² (9) 1.5 - 6 mm ² (7) 0.75 - 4 mm ²
Leitergröße, UL	(1) #8 - #6 Solid (3) #12 - #6 Solid (9) #14 - #8 Solid (7) #16 - #10 Solid (1) #6 - #4 Stranded (3) #12 - #4 Stranded (9) Litzendraht Nr. 14–Nr. 8
Max. Bemessungsstrom	250A
Tiefe (D)	12mm
Höhe (H)	13 mm
Breite (W)	215 mm
Dicke (T)	5 mm
A	175 mm
B	20 mm
X	6.2 x 7 mm
Stückgewicht	0.19 kg
Entspricht	IEC 61439,1

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE