

MDRCPT-2 Manuelles DIN-Schienen-Schneid- und Stanzwerkzeug



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Stantzt und schneidet DIN-Schienen ohne Grate und Verformungen

Stanzen von horizontalen und vertikalen Schlitzten

Geeignet für fünf verschiedene Typen von DIN-Schienen und Gewindestangen M6

Inklusive Lineal, Führung und Endanschläge

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Größe Slot	Tiefe	Höhe	Länge
MDRCPT-2	559142	Aluminum, Stahl	6.5 x 9.5 mm	165mm	200 mm	100mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
---------------	---------------	--------------

MDRCPT-2	559142	13 kg
----------	--------	-------

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Horizontale Nuten müssen mindestens 8 mm (0,315") vom Rand der DIN-Schiene entfernt gestanzt werden. Vertikale Nuten müssen mindestens 12 mm (0,472") vom Rand der DIN-Schiene entfernt gestanzt werden.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE