

MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manuelles Scherwerkzeug



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Schneidet nVent ERIFLEX Flexibar schnell und präzise ohne Grate und Verformungen

Schneidet die Isolierung durch, ohne sie zu beschädigen

Maximale nVent ERIFLEX Flexibar-Scherung 5x32x1

Verstellbares Auflager für identische und sich wiederholende Schnitte

Auflager und Indikator ermöglichen einfaches Schneiden von 45°-Fasen

Elastomerkante in der Nähe der Klinge verhindert das Einklemmen von Spänen

Ersatzmesser erhältlich

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Leiterstärke	Leiterbreite	Tiefe	Höhe
MFSHT-2	559146	Stahl, Aluminum	5 mm	32 mm Max	200mm	750 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite	Stückgewicht
MFSHT-2	559146	160 mm	6 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Werkzeug muss auf einem Tisch installiert werden.

Nicht zum Schneiden von festen Verteilerschienen verwenden.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE