

nVent ERIFLEX Flexbus IP66 Upgrade-Kit



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Erhöht die Schutzart IP55 auf IP66 durch Verwenden des Schrumpfschlauchs

Erhöht den Grad an Staub- und Wasserdichtigkeit

Halogenfrei

SPEZIFIKATIONEN

Schrumpfrate:	4:1
Arbeitstemperatur:	-55 to 130 °C
Umformtemperatur:	135 °C Min

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe	Stückgewicht
FLEXCEIP66C50	508144	10 cm	0.04 kg
FLEXCEIP66C100	508145	10 cm	0.05 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Das Upgrade-Kit FLEXCEIP66C50 ist für Flexbus-Leiter mit folgenden Querschnitten geeignet: 220, 360, 545 und 640 mm².
Das Upgrade-Kit FLEXCEIP66C100 ist für Flexbus-Leiter mit folgenden Querschnitten geeignet: 960, 1280 und 1810 mm².

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.